

DCC 9月セール

2019年9月2日～9月30日

クエスト デジタルワックスポット T-120

優れた操作性と耐久性、コンパクト設計。



デンチャー、クラウン問わず、お使いいただけ、火を使わないので安全性に優れています。

大栄歯科産業 キャストリボン

他のリングライナーより厚めの物になります。



吸水性があり、限りなくアスベストに近い性質を持ち、使いやすくなっております。

- タイプ I : 巾32mm×長30mm×厚1mm
- タイプ II : 巾42mm×長30mm×厚1mm
- タイプ48 : 巾48mm×長30mm×厚1mm
- タイプ58 : 巾58mm×長30mm×厚1mm


クエスト シリコンポイントHP

金銀パラジウム合金・銀合金等の仕上げ研磨ポイントです。



※高品質のシリコンを採用しております。

形態：#10、#11、#13、#13s、#27



12本入り
120本入り

日本歯科金属 ダン・コバルトボンド

様々な陶材との相性も良く、铸造性の良い歯科陶材焼付用コバルトクロム合金です。



物性表

「ダン・コバルトボンド」	
耐力 (MPa)	440MPa
ヤング率	220GPa
硬度 (塊成後)	340HV
伸び	14.8%
熱膨張係数 (50-500℃)	14.0×10 ⁻⁶ /℃
密度	8.5g/cm ³
溶相点	1355-1405℃
固相点	1305-1355℃
適用陶材	AAA (ノリタケ社製) ウィンテック(ロー (松原社製) VMK9S(ビタ社製) クリエーション (ハーマズ社製) 等、その他高温陶材

使用陶材：ノリタケ スーパーポーセレンAAA

5g インゴット片
100g
500g
1kg

クエスト ピュアバイカラーホイール

ブリッジの隣接面に対する研磨に最適。



※使用イメージ

連結部にある技工物に最適

1×22Φ (mm) 25枚入り

デンタルエイド ソフトポル

レジン床、スルホン床の中間研磨に最適。



種類：ハード・ソフト

1枚でフルデンチャー10床分使えてコスト削減

12枚入り
60枚入り

株式会社 DCC

<http://www.dcc-dental.com>

本社

東日本営業所

TEL 088-679-7282
FAX 088-679-7283
TEL 048-951-4444
FAX 048-951-4449